




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1KQ

RAD Key

WX-010-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Wägemodule MUYA

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer
MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffhrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen CY10 für FPVO
Waagen PS X2 für FPVO
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Auffhrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Wägemodule MPS
Auffhrwaage
H315 4N.H rostfrei
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Plattformwaage C315.4
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule MWLH
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Feuchtebestimmer MA X7.A
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Präzisionswaage WTC
Präzisionswaage CY10
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Robotische Massekomparatoren
Massenkonverter
MW-01
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Massenkonverter
MW-04
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffhrrbettenwaage C315.8B