



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,1KQ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,1KQ)

## RAD Key

WX-010-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Plattformwaage C315

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Präzisionswaage PS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Waagen HY10.H für FPVO

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
Analysenwaage AS X7  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Waagen PS X7 für FPVO  
Multifunktionswaage TMX  
Babywaage C315.D  
Wägemodule der Serie MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Waagen CY10 für FPVO  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Plattformwaage C315.4  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7  
Wägemodule der Serie MWLH  
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4 H/Z  
Feuchtebestimmer MA X7.A  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Personenwaage C315.0  
Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei  
Waagen WPY für FPVO  
Analysenwaage XA 5Y.A

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H  
Präzisionswaage WTC  
Präzisionswaage CY10  
Plattformwaage  
H315 4C  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Automatische Massekomparator UMA  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Präzisionswaage PS X7  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Robotische Massekomparatoren  
Massenkonverter  
MW-01  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE HX7  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE 5  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
Postwaage für Pakete  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Massenkonverter  
MW-04  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Wägemodule MAS.1.Y  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 2K  
Auffahrbettenwaage C315.8B