




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,1KQ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,1KQ)

# RAD Key



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Composants et logiciels

Système opérationnel	Windows 7, 8, 10
----------------------	------------------

## Compatible avec

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balance étanche de rampe H315 HR</li> <li>Dessiccateur MA X7.IC.A</li> <li>Modules MUYA</li> <li>Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H</li> <li>Modules MAS1</li> <li>Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H</li> <li>Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C</li> <li>Balance multifonctionnelle HX7 HR</li> <li>Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P</li> <li>Balance multifonctionnelle WPY</li> <li>Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P</li> <li>Balance multifonctionnelle C32</li> <li>Plates-formes inoxydables HRP EX.H</li> <li>Pèse-Poutres inoxydables HX5.EX-1.4P2 H</li> <li>Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H</li> <li>Dessiccateur MA 5Y</li> <li>Balance étanche de rampe C315</li> <li>Microbalance pour filtres MYA 5Y.F</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Balance pèse-personne C315.0</li> <li>Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD</li> <li>Balance de précision PS X7</li> <li>Balances WPY pour CPP</li> <li>Balance analytique XA 5Y.A</li> <li>Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4 H</li> <li>Pèse-Palette C315.4P</li> <li>Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2</li> <li>Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO</li> <li>Ultra-Microbalance UYA 5Y</li> <li>Dessiccateur MA 5Y.IC</li> <li>Balances industrielles mono capteur HX5.EX-1 C</li> <li>Dessiccateur MA R</li> <li>Balances industrielles étanches HX5.EX-1 H</li> <li>Balance analytique AS 5Y</li> <li>Comparateur automatique de masse AK-4</li> <li>Balances PS 5Y pour CPP</li> </ul> |
|---|--|

Balances industrielles mono capteur en acier inoxydable HX5.EX-1 HR  
 Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H  
 Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H  
 Balances WLY pour CPP  
 Dessiccateurs MA X2.IC.A  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Platesformes pulvérisées HRP  
 Balances analytiques AS X2 PLUS  
 Balances PS X7 pour CPP  
 Balance multifonctionnelle TMX  
 Balance pèse-bébé C315.D  
 Modules MWMH  
 Microbalance XA 5Y.M.A  
 Balance de précision WLC  
 Balance de précision PS R2  
 Pèse-Poutres C315.4P2  
 Balance à plateformes inoxydables H315 4H  
 Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H  
 Balance de précision WLC X7  
 Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD  
 Pèse-Poutres HX5.EX-1.4P2 C  
 Balances CY10 pour CPP  
 Balances PS X2 pour CPP  
 Platesformes inoxydables HRP.H  
 Balance étanche de rampe H315 H  
 Terminal de pesage PUE CY10  
 Balance multifonctionnelle CY10  
 Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H  
 Dessiccateurs MA X2.A  
 Balances à rampe inoxydables HX5.EX-1.4N  
 Balance multifonctionnelle HY10  
 Balances à plates-formes HX5.EX-1.4 C  
 Modules MAS  
 Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H  
 Platesformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z  
 Modules MPS  
 Balance à rampe inoxydables H315 4N.H  
 Plates-formes pulvérisées HRP EX  
 Balance étanche de rampe C315.4  
 Pèse-Palettes inoxydables HX5.EX-1.4P H  
 Balance à haute résolution HY10.HRP  
 Balance de précision C32.PM  
 Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP  
 Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
 Balance multifonctionnelle HX7  
 Modules MWLH  
 Plates-formes inoxydables encastrées HX5.EX-1.4 H/Z  
 Dessiccateur MA X7.A  
 Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z

Comparateur automatique de masse AKM-2  
 Balance de précision PS R2.H  
 Terminal de pesage PUE HX5.EX  
 Balances HY10.H pour CPP  
 Balances industrielles inoxydables 4 capteurs HX5.EX-1.4 H  
 Balance de précision WTC  
 Balance de précision CY10  
 Balance à plateformes H315 4C  
 Balance pèse-personne C315.OW  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Balance de précision WLY  
 Comparateur automatique de masse UMA  
 Balances aériennes H315 2K  
 Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO  
 Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H  
 Compareurs de masse robotisés  
 Module de mesure MW-01  
 Balance de précision WLC C/2  
 Microbalance MYA 5Y  
 Pèses-bétail H315 4I.S  
 Balance de précision PS R1  
 Balance analytique XA 5Y  
 Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
 Balance analytique AS R2 PLUS  
 Terminal de pesage PUE C32  
 Terminal de pesage PUE 7.1  
 Terminal de pesage PUE HX7  
 Terminal de pesage PUE 5  
 Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KO  
 Balance de précision PS 5Y  
 Balances pour colis  
 Dessiccateur PMV 5Y  
 Pèse-palettes HX5.EX-1.4P C  
 Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
 Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KB  
 Pèses-bétail inoxydables H315 4I.H  
 Microbalance XA 5Y.M  
 Terminal de pesage PUE C315  
 Terminal de pesage PUE HY10  
 Module de mesure MW-04  
 Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
 Balance analytique AS R1 PLUS  
 Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
 Balance lits C315.4B  
 Terminal de pesage PUE H315  
 Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P  
 Modules MWSH  
 Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y  
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S  
 Balances aériennes inoxydables H315  
 Balance lits à rampes C315.8B