

TMX15IR.300.H6.K 多機能はかり

WP-119-0032





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics




Checkweighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	20 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	15,6" セル サンプル 赤外線式
ケーブル長	2,5 m

物理的パラメータ	
計量皿寸法	800×800 mm
制御デバイスの寸法	560×360×240 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	820×1250×510 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLAバッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 40UT (2×個 M12 8P 結露なし 2×フォトアイソレーション オート (4 郊原屋 標準 ***********************************
オプションのインターフェース	正味ICモデルのみ、GLPレポート, 外部質量標準 - max. 3 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ, 排水容器
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% − 85% RH 温度における
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) トランスポンダー式カードリーダー RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット) ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル バーコードスキャナ ラベルプリンタ 追加計量プラットフォームモジュール USBアダプタ レシートプリンタ F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット USB cable (はかり - プリンタ) RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]