



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,1N0

Waga wielofunkcyjna TMX15IR.300.H6.K

WP-119-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Liczenie sztuk



Receptury



Statystyka



Doważanie

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|--|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 300 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 2 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 100 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 100 g |
| Zakres tary | -300 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 20 g |
| Klasa dokładności OIML | III |

| Parametry fizyczne | |
|--------------------------------|--|
| Wyświetlacz | 15,6" graficzny kolorowy dotykowy |
| Długość przewodu | 2,5 m |
| Wymiar szalki | 800×800 mm |
| Wymiary głowicy odczytowej | 560×360×240 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 820×1250×510 mm |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetyczne), Profibus DP (praca w trybie slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×gniazda M12 8P lub 2×przewody przez dławice) |
| Interfejsy opcjonalne | zewnętrzne przyciski PRINT, TARA, START - wymagana wersja terminala z zainstalowanymi 4IN/4OUT (ports M12 8P), moduł dodatkowej platformy wagowej - max. 3 szt, parametry metrologiczne jak w platformie głównej |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Moc pobierana przez urządzenie | 45 W |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | 0 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |
| Podzespoły i oprogramowanie | |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 IoT |



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Czytniki kart transponderowych
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
 Wyświetlacze
 Przewody RS 232, RS 485
 Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet
 Moduły dodatkowych platform
 Adapter USB do terminali wagowych
 Drukarki paragonowe
 Wzorce masy klasy F1 -
 cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy
 Przewód USB (waga – drukarka)
 Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]