



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1SN

Suszeptometer SM-MYA 5.1.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
E2 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
F1 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
F2 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
Wägebereich [Max]	50 kg
Ziffernschritt [d]	10 µg
Stabilisierungszeit	10 s
Justierung	intern (automatisch)
Kalibrierbereich	2g÷50kg
Abstand der Wägeplattform zur Magnetmitte [Z0]	18; 20; 27; 35; 43 mm
Magnetfeld	2700, 2000, 800, 380, 200 A/m
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Türen der Wägekammer	automatische
Waagschale	ø300 mm

Physikalische Parameter		
Abmessungen des Geräts		525×350×250 mm
Verpackungsgröße		950×750×750 mm
Nettogewicht		26 kg
Bruttogewicht		36 kg
Magnetisches Dipolmoment		≤ 0,1 Am ²
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		+15 ÷ +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur		±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Relative Luftfeuchtigkeit		40% ÷ 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit		± 2 % / 4 h
Konstruktion		
Gehäuse		ABS Kunststoff
Komponenten und Software		
Prozessor		2×1 GHz
Speicher		RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

RFID-Tag
 Antivibrationstische
 Zusätzliche Module
 Schutzhauben

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
 Kabel RS 232, RS 485
 Thermische Drucker
 Fingerabdruck-Leser

Software

• System RMCS [WX-010-0048]