



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1SN

SM-MYA 5.1.5Y Susceptometre



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	2 g ÷ 50 kg
E2	2 g ÷ 50 kg
F1	2 g ÷ 50 kg
F2	2 g ÷ 50 kg
Maksimum yük [Max]	50 kg
Okuma up doğruluğu [d]	10 µg
Kararlılık süresi	10 s
Ayarlama	internal (automatic)
Kalibrasyon aralığı	2g÷50kg
Distance platform Z0	18; 20; 27; 35; 43 mm
Magnetizing field strenght	2700, 2000, 800, 380, 200 A/m
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım odası kapısı	automatic
Tartım kefi boyutları	ø300 mm

Fiziksel parametreler	
Cihaz boyutları	525×350×250 mm
Ambalaj boyutları	950×750×750 mm
Net ağırlık	26 kg
Brüt ağırlık	36 kg
Dipole moment of magnets	<= 0,1 Am2
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	± 2 % / 4 h
Konstrüksiyon	
Dava	ABS plastic
İşlemci	2×1 GHz
Hafıza	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Koruyucu kapak

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 cables
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]