



C315.4.3000.C8 プラットフォームはかり

WP-230-0012


More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,1UL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------------|----------|
| 最大ひょう量 [Max] | 3000 kg |
| 最小荷重 | 20 kg |
| 最小表示 [d] | 1 kg |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 kg |
| 風袋範囲 | -3000 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 200 g |
| OIMLクラス | III |

| 物理的パラメータ | |
|----------------|---|
| ディスプレイ | 4,3" LCD (ターミナル) |
| ケーブル長 | 3 m |
| 計量皿寸法 | 1200×1200 mm |
| 計量プラットフォームの高さ | 120 ± 10 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 1300×1300×500 mm |
| インジケータ付きスケール質量 | 110 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 43 円筒形 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| オプションのインターフェース | RS232 |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| バッテリー駆動時間 | max 8h |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 シガーライターソケット電源ケーブル
 ディスプレイ
 ランプ (傾斜路)
 RS 232、RS 485 ケーブル

組み込み型スケール用フレーム

RS 232 - イーサネットコンバータ
 AP2-1 電流ループユニット
 RS 232 - USB コンバータ
 RS 232 - RS 485 コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| | A | B | H |
|---------|------|------|---------|
| C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| 6000.C9 | 1500 | 1500 | 160 ±10 |