

## Piattaforma PL/60/H6

WX-009-0020





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Specifiche**


Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	60 kg	
Divisione [d]	20 g	
Costruzione		
Punteggio IP	IP 66 / 67	
Costruzione	Stainless steel AISI304	
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304	
Parametri fisici		
Dimensione piatto	800×800 mm	
Dimensioni del pacco L x P x A	710×710×330 mm	


Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




## Accessori (Additional Fee)


## Device dimensions L x P x A














**A**2

PL/H PL/HR Α1



PLC/C2 PLC/C3

Platform type	A1	A2	Н
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm