



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,23H](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,23H)

## PL/60/H6 プラットフォーム

WX-009-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


### データシート

<b>計測パラメータ</b>	
最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小表示 [d]	20 g
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 66 / 67
工事中	いいえ AISI304
計量皿の材質	いいえ AISI304
<b>物理的パラメータ</b>	
計量皿寸法	800×800 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	710×710×330 mm




### アクセサリ (Additional Fee)

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm