



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,253

Wägemodul MWLH 10

WX-016-0108



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	0,5 g
Vorlast	1 kg
Ablesbarkeit [d]	0,01 g
Tarierbereich	-10 kg
Wiederholbarkeit	0,01 g
Linearität	±0,02 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern
Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% – 80%

Physikalische Parameter

Waagschale 212×174 mm

Abmessungen des Geräts B x T x H 341×236×164 mm

Verpackungsgröße B x T x H 580×413×360 mm



Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)
Kabel RS 232, RS 485
E/A Kabel


Powerbanks
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H



MWLH