



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,26G

HY10.30.H3/5.K Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-116-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dosing | Labelling | Plus/Minus Control | Percent Weighing |
| Totalizing | Parts counting | Peak hold | Formulation |
| Newton unit measurement | Statistics | Checkweighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Differential weighing | Replaceable unit | Statistical Quality Control |
| ALIBI Memory | Transactions | | |

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|-------|
| Maksimum yük [Max] | 30 kg |
| Minimum yük [Min] | 200 g |
| Okuma için ruluęu [d] | 10 g |
| Yasallařtırma birimi [e] | 10 g |

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Dara aralığı | -30 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g |
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10,1" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 400x600 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 490x680x460 mm |
| Net ağırlık | 16 kg |
| Brüt ağırlık | 25,5 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital) |
| Opsiyonel arayüzler | modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 Kabloları
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformları
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü
Makaralı tabla versiyon

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y



| Scale type | A1 | A2 | B |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K | 200 | 150 | 85 ±3 |
| HY10 H2.K | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K | 410 | 410 | 98 ±2 |
| HY10 H4.K | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm



PUE HY10