



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,299](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,299)

# Balance mono capteur C315.150/300.C3.K

WP-123-1029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques    |              |
|-----------------------------|--------------|
| Capacité maximale [Max]     | 150 / 300 kg |
| Capacité minimale [Min]     | 1 kg         |
| Précision de lecture [d]    | 50 / 100 g   |
| Échelon de légalisation [e] | 50 / 100 g   |
| Étendue de tare             | -300 kg      |
| Classe de précision OIML    | III          |

| Paramètres physiques                                |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Afficheur                                           | 4,3" LCD (rétro-éclairé)               |
| Longueur de câble                                   | 2,5 m                                  |
| Dimension du plateau                                | 500×700 mm                             |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 730×800×270 mm                         |
| Masse nette                                         | 20,5 kg                                |
| Masse brute                                         | 26,8 kg                                |
| Construction                                        |                                        |
| Degré de protection                                 | IP 65 construction, IP 43 terminal     |
| Construction                                        | acier pulvériséacier St3S              |
| Matériel du plateau                                 | Acier inoxydable AISI304               |
| Interface de Communication                          |                                        |
| Interface de Communication                          | RS232                                  |
| Interfaces optionnelles                             | RS232                                  |
| Paramètres électriques                              |                                        |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale                           | 5 W                                    |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h                                 |
| Conditions environnementales                        |                                        |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                           |
| Température de stockage                             | -10 – +50 °C                           |
| Humidité relative d'air                             | 10% – 85% RH sans condensation         |
| Terminal                                            | C315                                   |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Supports, Statifs, bras-supports  
Câbles d'alimentation de cigare-allume  
Afficheurs  
Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – Ethernet  
Sorties de boucle de courant AP2-1  
Convertisseur RS 232 – USB  
Convertisseur RS 232 – RS 485  
Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

