



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,299

C315.150/300.C3.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-1029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 / 300 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
法定計量時の単位 [e]	50 / 100 g
風袋範囲	-300 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	500×700 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	730×800×270 mm
正味重量	20,5 kg
総重量	26,8 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
インジケータ	C315



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 シガーライターソケット電源ケーブル
 ディスプレイ
 RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ



AP2-1 電流ループユニット
 RS 232 – USB コンバータ
 RS 232 – RS 485 コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K