



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,299

C315.150/300.C3.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-1029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------|--------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 150 / 300 kg |
| 最小荷重 | 1 kg |
| 最小表示 [d] | 50 / 100 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 50 / 100 g |
| 風袋範囲 | -300 kg |
| OIMLクラス | III |

| 物理的パラメータ | |
|----------------|-------------------------------|
| ディスプレイ | 4,3" LCD (ターミナル) |
| ケーブル長 | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 500×700 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 730×800×270 mm |
| 正味重量 | 20,5 kg |
| 総重量 | 26,8 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形 |
| 工事中 | ABS樹脂 St3S |
| 計量皿の材質 | いいえ AISI304 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| オプションのインターフェース | RS232 |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| バッテリー駆動時間 | max 8h |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -10 – +50 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |
| インジケータ | C315 |



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 シガーライターソケット電源ケーブル
 ディスプレイ
 RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット
 RS 232 – USB コンバータ
 RS 232 – RS 485 コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

