

C315.100/200.OK-1 パーソナルスケール

WM-004-1032





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

ナーダシート	
計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	2,5 m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500×420×160 mm
正味重量	6,5 kg

物理的パラメータ	
総重量	8 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz パッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定8ポート数
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における





Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル RS 232 - イーサネットコンバータ AP2-1 電流ループユニット RS 232 - USB コンバータ RS 232 - RS 485 コンバータ レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

