



C315.100/200.OK-1 パーソナルスケール

WM-004-1032

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,2DE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 100 / 200 kg

最小表示 [d] 50 / 100 g

風袋範囲 -200 kg

OIMLクラス III

物理的パラメータ

ディスプレイ 4,3" LCD (バックライト付き)

ケーブル長 2,5 m

梱包寸法 幅x奥行x高さ 500x420x160 mm

正味重量 6,5 kg

物理的パラメータ	
総重量	8 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電气的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	まで 8 時間
環境条件	
動作温度	0 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 結露なし



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 - イーサネットコンバータ
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK