



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,2DE

C315.100/200.OK-1 Kişisel Terazi

WM-004-1032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 100 / 200 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 50 / 100 g |
| Dara aralığı | -200 kg |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 4,3" LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 500×420×160 mm |
| Net ağırlık | 6,5 kg |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fiziksel parametreler | |
| Brüt ağırlık | 8 kg |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232 |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya |
| Maksimum güç tüketimi | 5 W |
| Batarya ile çalışma süresi | için 8 saat |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | 0 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kabloları


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
RS 232 – USB Dönüştürücü
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




Cihaz boyutları G x D x Y



C315.OW



C315.OR



C315.OK