



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,2E2](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,2E2)

# Transponderkartenleser CK-02/4

WX-004-0153



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Der Transponderkartenleser dient zur schnellen Identifizierung und zum Einloggen der Bediener in das Wägesystem bzw. zur Identifizierung von Fahrzeugen in Fahrzeugwaagen.

Anwendung: Zusätzliche Ausstattung für tensometrische Industriewaagen. Möglichkeit der Identifizierung der Waagenbediener. Möglichkeit der Identifizierung von Fahrzeugen auf Fahrzeugwaagen.

Bauweise: Der Transponderkartenleser CK-02 wird in einem Kunststoffgehäuse mit Halterung aus Edelstahl hergestellt. Es werden je nach Modell zwei Arten der Halterungen verwendet.

Einsatzbereich: Waagen mit Wägeterminal PUE 7. Installation am Terminal. Kommunikation RS-232, Stromversorgung 5V DC vom Wägeterminal.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY  
Waagen WLY für FPVO  
Waagen WPY für FPVO

Präzisionswaage WLY  
Wägeterminal PUE 7.1