



radwag.com



# CK-02/4 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0153

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,2E2](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,2E2)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

### トランスポンダ

カードリーダーは、計量システムのオペレーターの迅速な識別およびログインや、トラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/4 は、PUE 7

シリーズターミナルを搭載したばかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、ばかりのターミナルから供給されます。

使用場面:

ロードセル式工業用ばかりの追加機器; 計量機器のオペレーター識別; トラックスケールでの車両識別

デザイン: トランスポンダ カードリーダー CK-02 は、プラスチック製のハウジングで製造されています。

用途: PUE 7

シリーズターミナルを搭載したばかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、ばかりのターミナルから供給されます。

## 互換性あり (Additional Fee)

WPY 多機能ばかり  
PGC用WLYスケール  
PGC用WPYスケール

WLY 上皿天秤  
PUE 7.1 計量ターミナル