

## CK-02/4 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0153



More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,2E2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

## トランスポンダ

カードリーダーは、計量システムのオペレーターの迅速な識別およびログインや、トラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/4 は、PUE 7

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。使用場面:

ロードセル式工業用はかりの追加機器;計量機器のオペレーター識別;トラックスケールでの車両識別 デザイン: トランスポンダ カードリーダー CK-02 は、プラスチック製のハウジングで製造されています。 用途: PUE 7

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

## 互換性あり (Additional Fee)

WPY 多機能はかり PGC用WLYスケール PGC用WPYスケール WLY 上皿天秤 PUE 7.1 計量ターミナル