



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,2E2](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,2E2)

# Czytnik kart transponderowych CK-02/4

WX-004-0153



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Czytnik kart transponderowych służy do szybkiej identyfikacji i logowania operatorów do systemu wagowego lub identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Zastosowanie:

Wyposażenie dodatkowe przemysłowych wag tensometrycznych. Możliwość identyfikacji operatora wagowego. Możliwość identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Budowa:

Czytnik kart transponderowych CK-02 został wykonany w obudowie plastikowej, z mocowaniem ze stali nierdzewnej. Stosowane są dwa rodzaje mocowań; w zależności od modelu.

Przeznaczenie:

Przeznaczony dla wag z terminalem wagowym PUE 7. Montowany w pobliżu terminala. Komunikacja RS232, zasilanie 5V DC z terminala wagowego.

## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Waga wielofunkcyjna WPY  
Wagi WLY do KTP  
Wagi WPY do KTP

Waga precyzyjna WLY  
Terminal wagowy PUE 7.1