



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,2FA](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,2FA)

## Módulo de pesaje MAS 220.Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Maxima capacidad [Max]	220 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-220 g
<b>Parámetros físicos</b>	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Dimensión de platillo	ø42 mm
Dimensiones de aparato	175×236×105 mm
Dimensiones de embalaje	610×340×295 mm
Masa neta	3,7 kg
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +10 – +40 °C

Humedad relativa de aire 40% – 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Mesas antivibratil  
Mesas de pesaje profesional  
Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a USB  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato

