



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,2FA

MAS 220.Y Modulo di pesatura

WX-016-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|------------------------------|---|
| Portata massima [Max] | 220 g |
| Divisione [d] | 0,1 mg |
| Campo di tara | -220 g |
| Parametri fisici | |
| Display | 5,7" Resistive Color Touchscreen |
| Dimensione piatto | ø42 mm |
| Device dimensions | 175×236×105 mm |
| Dimensioni del pacco | 610×340×295 mm |
| Peso net | 3,7 kg |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |

Environmental conditions

| | |
|--------------------|--------------|
| Ambiente di lavoro | +10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti

Tavolo di pesata professionale

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions

