



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,2FP](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,2FP)

# C315.30.C2.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 30 kg  |
| 最小荷重               | 200 g  |
| 最小表示 [d]           | 10 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 10 g   |
| 風袋範囲               | -30 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 1 g    |
| OIMLクラス            | III    |

| 物理的パラメータ       |                               |
|----------------|-------------------------------|
| ディスプレイ         | 4,3" LCD (ターミナル)              |
| ケーブル長          | 2,5 m                         |
| 計量皿寸法          | 400×500 mm                    |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 720×620×210 mm                |
| 正味重量           | 12,5 kg                       |
| 総重量            | 13,5 kg                       |
| 工事中            |                               |
| 保護クラス          | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形    |
| 工事中            | ABS樹脂 St3S                    |
| 計量皿の材質         | いいえ AISI304                   |
| 通信インターフェース     |                               |
| 通信インターフェース     | RS232                         |
| オプションのインターフェース | RS232                         |
| 電気的パラメータ       |                               |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max.      | 5 W                           |
| バッテリー駆動時間      | max 8h                        |
| 環境条件           |                               |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                  |
| 保管温度           | -10 – +50 °C                  |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における           |
| インジケータ         | C315                          |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)



防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 – イーサネットコンバータ  
AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ


## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]





C315.F1.M



C315.F1.R



C315.C2.M




C315.C2.K

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K