



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,2FP

C315.30.C2.K**ロードセル式プラットフォームスケール**

WP-123-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold

Newton unit
measurement

GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

データシート**計測パラメータ**

最大ひょう量 [Max]	30 kg
最小荷重	200 g
最小表示 [d]	10 g
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-30 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	1 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	13,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
インジケータ	C315



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)



防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]





C315.F1.M



C315.F1.R




C315.C2.M




C315.C2.K



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K