



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,2FP

C315.30.C2.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

| 計測パラメータ | |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max] | 30 kg |
| 最小荷重 | 200 g |
| 最小表示 [d] | 10 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 10 g |
| 風袋範囲 | -30 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 1 g |
| OIMLクラス | III |

| 物理的パラメータ | |
|----------------|-------------------------------|
| ディスプレイ | 4,3" LCD (ターミナル) |
| ケーブル長 | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 400×500 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm |
| 正味重量 | 12,5 kg |
| 総重量 | 13,5 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形 |
| 工事中 | ABS樹脂 St3S |
| 計量皿の材質 | いはいえ AISI304 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| オプションのインターフェース | RS232 |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| バッテリー駆動時間 | max 8h |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -10 – +50 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |
| インジケータ | C315 |



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)



防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 - イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]





C315.F1.M



C315.F1.R




C315.C2.M



C315.C2.K

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K