



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,2HR

PS 10100.X7.M Hassas Terazı

WL-226-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 10100 g

Minimum yük [Min] -

Metrolojik parametreler	
Okuma iinruluėu [d]	10 mg
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıėı	-10100 g
Minimum standart aėırlıėı (USP)	10 g
Minimum standart aėırlıėı (U=1%, k=2)	1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	12 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 mg
Doėrusallık	±20 mg
Kararlılık sresi	1,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapaėı, g adaptr
Tartım kefesi boyutları	195x195 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	333x206x107 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aėırlık	5,7 kg
Brt aėırlık	6,5 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bileřenler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	rnler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Mřteriler, Reeteler, Reete raporları, evresel kořullar, Tartımlar, Alibi bellek
Fonksiyonel zellikler	
Temassız alıřma	2 kızıltesi sensr
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaėı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraizler: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*
G tketimi	4 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
evre kořullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Depolama sıcaklıėı	-20 – +50 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baėlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

Display
Yoğunluk belirleme kiti
Koruyucu kapak
Fiş yazıcı
Ek modüller
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

