




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,2K4](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,2K4)

# Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 6000 H10, Stahl pulverbeschichtet

WX-004-0304



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Waagschale	1500×2000 mm
------------	--------------



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl  
 Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei