




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,2K4

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 6000 H10, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale	1500×2000 mm
------------	--------------



Kompatibel mit

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl
 Plattformwaage
 H315 4H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei