




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,2K4](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,2K4)

# Rama do zagłębienia wagi 6000 H10 w podłożu

WX-004-0304



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe wodoodporne  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H