



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,209

HX7.4.6000.H9 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi

WP-225-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Genel Açıklama

HX7 H, her ikisi de paslanmaz çelikten yapılmış olan, bir PUE HX7 göstergesini ve 4 yük hücreli bir platformu birleştiren mekanik bir tasarımdır. IP 66 / 69 yüksek koruma sınıfı, HX7 H'yi zorlu endüstriyel koşullarda kullanılabilen bir kantar yapar.

4 yük hücresi, yükün platform üzerindeki konumuna bakılmaksızın doğru tartımı garanti eder.

Terminalin bilgi Terminal, renkli 7 " grafik ekrana ve kırmızı ve yeşil ışık yayan 9 diyottan oluşan bir çubuk grafiğe sahiptir. Çubuk grafik, kantarın tartım aralığına ya da önceden belirlenmiş minimum ve maksimum

eşik değerlerine göre o anki net ağırlığın grafiksel bir gösterimidir. Gösterge kutusunun arkasında RS232, RS485, USB ve Ethernet iletişim arabirimlerinin hermetik konektörleri, ayrıca dijital girişler / çıkışlar ve analog çıkış vardır. Bu bağlantılar, barkod tarayıcıları, yazıcılar, harici ekranlar, kontrol düğmeleri, ışıklı sinyal kuleleri, diğer kontrol / sinyal aygıtları, otomatik proses kontrol sistemleri ve üst BT sistemleri gibi harici cihazlarla işbirliğini sağlar.

Veritabanı Bağlantı parçasını kullanarak, göstergeyi herhangi bir düz yatay yüzeye yerleştirebilir veya eğim ayarını ihtiyacınıza göre ayarlayarak duvara sabitleyebilirsiniz. Terminalin yazılımı, tartı, parça sayımı, dozajlama, etiketleme, formülasyonlar ve yüzde olarak tartım gibi işlemleri gerçekleştirmeyi sağlar. Terminalin bilgi sistemi çok sayıda veritabanına: kullanıcılar, ürünler, ağırlıklar, paketleme, formülasyonlar, müşteriler, saklanan veri güvenliğini garanti eden ALIBI hafızasına dayanmaktadır.



Additional fee for verification



İle uyumlu (Additional Fee)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Rampa
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu


Teraziye yere batırmak için çerçeve
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y



Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

* dimensions in mm