



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,2Q0](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,2Q0)

# HY10.150.H3.K Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-116-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |        |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]       | 150 kg |
| Minimum yük [Min]        | 1 kg   |
| Okuma için ğruluđu [d]   | 50 g   |
| Yasallařtırma birimi [e] | 50 g   |

| Metrolojik parametreler                                     |   |
|---|---|
| Dara aralığı  | -150 kg   |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 5 g   |
| Ayarlama  | harici  |
| OIML sınıfı   | III   |
| Fiziksel parametreler                                       |   |
| Display   | 10,1" grafik renkli dokunmatik  |
| Kablo uzunluğu  | 2,5 m   |
| Tartım kefesi boyutları                                     | 410x410 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y                                 | 510x510x500 mm  |
| Net ağırlık   | 16 kg   |
| Brüt ağırlık  | 18 kg   |
| Konstrüksiyon   |   |
| IP Sınıfı   | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal  |
| Haberleşme arayüzler  |   |
| Haberleşme arayüzü  | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)  |
| Opsiyonel arayüzler   | modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Elektrik parametreleri                                      |   |
| Güç kaynağı   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Çevresel koşullar   |   |
| Çalıştırma sıcaklığı  | -10 – +40 °C  |
| Atmosferik nem  | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
 RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
 Transponder kart okuyucular  
 RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
 Antivibrasyon masaları  
 Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
 Display  
 RS 232, RS 485 Kabloları  
 Giriş/Çıkış kabloları  
 Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
 Tartım terminalleri için tutucular  
 Klavye  
 Fiş yazıcı  
 F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
 USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
 Modülleri ek platformları  
 Ek modüller  
 RS 232 – USB Dönüştürücü  
 Makaralı tabla versiyon

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

