



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,2X0

MAS.M.110.R2 Tartım Modülü

WX-016-0332



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	110 g
Ön yük	11 g
Okuma içingruluđu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø40 mm
Cihaz boyutları	220x70x100 mm
Net ağırlık	1,6 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları

