



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,2XB](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,2XB)

# Mesa antivibratil SAL/T para el alimentador automático PA-04/H de acero

WX-001-0107



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



## Datos técnicos

| Construcción                         |  |
|--------------------------------------|--|
| Construcción                         | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Capacidad de carga máxima            | 40 kg                                    |
| Parámetros físicos                   |  |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 820x681x816 mm                           |
| Masa neta                            | 55 kg                                    |
| Masa bruta                           | 68,5 kg                                  |
| Longitud                             | 770 mm                                   |
| Anchura                              | 650 mm                                   |
| Altura                               | 815±10 mm                                |



## Trabaja con (Additional Fee)

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



SAL/T