



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,2XB

Table anti-vibration SAL/T pour le distributeur automatique acier PA-04/H

WX-001-0107



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×681×816 mm
Masse nette	55 kg
Masse brute	68,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	815±10 mm



Compatible avec (Additional Fee)

Dimensions d'appareil L x P x H



SAL/T