



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,2YW](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,2YW)

# Waage WPY 6/15.F1.R.FPVO

WK-308-1052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| Wägebereich [Max]        | 6 / 15 kg  |
| Min. Belastung           | 40 / 100 g |
| Ablesbarkeit [d]         | 2 / 5 g    |
| Eichwert [e]             | 2 / 5 g    |
| Tarierbereich            | -15 kg     |
| OIML-Klasse              | III        |

| Physikalische Parameter      |  |
|------------------------------|--|
| Display                      | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen                                   |
| Waagschale                   | 300×300 mm   |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 570×390×170 mm   |
| Konstruktion                 |  |
| Schutzart                    | IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal                               |
| Kommunikationsschnittstellen |  |
| Schnittstellen               | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter        |  |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Umgebungsbedingungen         |  |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 85% RH ohne Kondensation                                   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör (Additional Fee)

Transponderkartenleser

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Barcode-Scanner

Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker

Displays

E/A Kabel

Tastaturen, Taster

Wandhalterung, Stativ

Thermische Drucker

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• RLAB [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]