




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,2YW](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,2YW)

# Balance WPY 6/15.F1.R.CPP

WK-308-1052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control     |  Percent Weighing |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold              |  Formulation      |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing          |  IR sensors       |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory     |

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques    |            |
|-----------------------------|------------|
| Capacité maximale [Max]     | 6 / 15 kg  |
| Capacité minimale [Min]     | 40 / 100 g |
| Précision de lecture [d]    | 2 / 5 g    |
| Échelon de légalisation [e] | 2 / 5 g    |
| Étendue de tare             | -15 kg     |
| Classe de précision OIML    | III        |

| Paramètres physiques          |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Afficheur                     | 5,7" Écran tactile couleur résistif                          |
| Dimension du plateau          | 300×300 mm                                                   |
| Dimensions de colis L x P x H | 570×390×170 mm                                               |
| Construction                  |                                                              |
| Degré de protection           | IP 65 construction, IP 43 terminal                           |
| Interface de Communication    |                                                              |
| Interface de Communication    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi |
| Paramètres électriques        |                                                              |
| Alimentation                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                      |
| Conditions environnementales  |                                                              |
| Température du travail        | -10 – +40 °C                                                 |
| Humidité relative d'air       | 10% – 85% RH sans condensation                               |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Lecteurs de cartes à transpondeur

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Afficheurs

Câbles d'Entrées/ de Sorties

Claviers, manipulateurs

Supports, Statifs, bras-supports

Imprimante de tickets de caisse

Poids de classe F1 -

cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles

Sorties de boucle de courant AP2-1

Modules de plateforme supplémentaires

Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• R-LAB [WX-010-0080]

• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]