

HY10.120.2.HRP.H Basamenti ad alta risoluzione

WP-340-1014





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

	Dosing	0753	Labelling	- <u>0K</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	***	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
7	Newton unit measurement	<u>l</u>	Statistics	- <u>0K</u> +	Checkweighing	GLP	GLP Procedures
4	Animal weighing		Differential weighing	Ð	Replaceable unit	SQC	Statistical Quality Control

Transactions

Specifiche

ALIBI Memory

Parametri metrologici					
Portata massima [Max]	120 kg				
Portata minima [Min]	50 g				
Intevallo di precarico	30 kg				

Parametri metrologici	
Divisione [d]	0,5 g
Campo di tara	-120 kg
Ripetibilita	0,3 g
Linearità	±2 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	500×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	584×584×232 mm
Peso net	37 kg
Peso lordo	52 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C
Umidità relativa	15% - 80%

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche.

Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti) Lettore di tessere transponder Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA) Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet) Display Cavo seriale RS 232, RS 485

cavi IN/OUT


Lettore di codici a barre


stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
RS 232 – USB Converter


Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A







A1	A2	Н
360	280	180±5
500	400	180±5
500	500	180±5
800	600	180±5
1000	800	180±5
1250	1000	180±5
	360 500 500 800 1000	360 280 500 400 500 500 800 600 1000 800

Dimensions in mm

PUE HY10