



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,2ZZ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,2ZZ)

# HX7.4P2.3000.C Kiriş Terazi

WP-229-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 3000 kg          |
| Minimum yük [Min]   | 20 kg            |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 1 kg             |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 1 kg             |
| Dara aralığı  | -3000 kg         |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1000 g           |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler       |   |
|-----------------------------|---|
| Kablo uzunluđu              | 3 m + 5 m   |
| Tartım kefesi boyutları     | 2 adet 1,2 m  |
| Cihaz boyutları G x D x Y   | 1200x120x85 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1400x400x670 mm   |
| Net ağırlık                 | 39,7 kg   |
| Brüt ağırlık                | 55,3 kg   |
| Konstrüksiyon               |   |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal   |
| Klavye                      | diyafram  |
| Konstrüksiyon               | toz kaplı çelik St3S  |
| Haberleşme arayüzler        |   |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP  |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |   |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W  |
| Opsiyonel güç kaynağı       | 12 – 24 V DC  |
| Çevresel koşullar           |   |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C  |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C  |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok   |
| İndikatör                   | PUE HX7   |
| Düğme sayısı                | 22  |
| Fonksiyonel özellikler      |   |
| Maksimum platform sayısı    | 2   |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

## Cihaz boyutları G x D x Y



|                 | A   | B    | C   | D    |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| HX7.4P2.600.C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.1500.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.3000.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.2000.C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| HX7.4P2.2000.C2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| HX7.4P2.4000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.4000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| HX7.4P2.6000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.6000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |