



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,36B

Módulo de pesagem MPS.M.1000.R1

WX-016-0342



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1000 g
Faixa de pré-carga	100 g
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade	1 mg
Linearidade	±2 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	tampa da fonte de alimentação
Material cilíndrico prato de pesagem	tampa da fonte de alimentação
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø40 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	220x70x100 mm
Peso líquido	1,8 kg



Acessórios (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cabos

RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

Dimensões do dispositivo L x P x A

