



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,36B

Module de balance MPS.M.1000.R1

WX-016-0342



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1000 g
Capacité préliminaire	100 g
Précision de lecture [d]	1 mg
Répétabilité	1 mg
Linéarité	±2 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	aluminium
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø40 mm
Dimensions d'appareil	220x70x100 mm
Masse nette	1,8 kg



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensions d'appareil

