



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,36B

MPS.M.1000.R1 Tartım Modülü

WX-016-0342



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1000 g
Ön yük	100 g
Okuma içingruluđu [d]	1 mg
Tekrarlanabilirlik	1 mg
Doğrusallık	±2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø40 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	220x70x100 mm
Net ağırlık	1,8 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables

RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

