



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,36D






















UYA 6.5Y ウルトラマイクロ天秤

WL-109-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6,1 g
最小荷重	0,01 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,1 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-6,1 g
標準最小計量値 (USP)	0,4 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,04 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,2 µg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,4 µg
直線性	±1,5 µg
偏置誤差	1,5 µg
感度時間ドリフト	1×10^{-6} 年×Rt
安定化時間	4 – 12 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動方式 – Reflex Level System
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
納品構成	ウルトラマイクロ天秤, 計量ターミナル, 計量皿, 計量皿用シールド, ガラス製の蓋, 電源, 防風シールド, ピンセット, ブラシ, 布製防塵カバー.
計量室寸法	ø 90×90 mm
計量皿寸法	ø16 mm
防風チャンバー寸法	560×350×252 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	10,6 kg
総重量	16,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス

RFIDタグ

防振台

電源アダプタ

追加モジュール

プロ仕様の計量テーブル

静電気防止イオナイザ (除電器)

天秤用保護カバー

バーコードスキャナ

天秤保管ケース

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

フィルター計量用チャンバー

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

計量皿

レシートプリンタ

指紋リーダー

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

