



# UYA 6.5Y Ultra-Mikro Terazi

WL-109-0002

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,36D](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,36D)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

6,1 g

Minimum yük [Min]

0,01 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 µg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-6,1 g
Minimum ađırlık (USP)	0,4 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,04 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,2 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,4 µg
Dođrusallık	±1,5 µg
Eksantrik yük sapması	1,5 µg
Hassasiyet kararlılıđı	1×10 <sup>-6</sup> /Yıl×Rt
Kararlılık süresi	4 – 12 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileşenleri	Ultra mikro teraziler, terminal, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, cam kapak, güç adaptörü, Rüzgârlık, cımbız, fırça, kumaş kapak.
Tartım odası boyutları	ø 90×90 mm
Tartım kefesi boyutları	ø16 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×350×252 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net ađırlık	10,6 kg
Brüt ađırlık	16,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklıđı deđişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.], Standart tekrarlanabilirlik [Maks.] ve USP standart minimum ađırlık**, özel laboratuvar koşullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

Güç kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Antistatik iyonizer  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Hassa terazi muhafaza çantası  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Filtre tartım haznesi  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Tartım kapları  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

