



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,3B2](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,3B2)

# MPS.M.5100/10000.R2 計量モジュール

WX-016-1003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	5100 / 10000 g
プリロード範囲	1000 g
最小表示 [d]	0,01 / 0,05 g
繰返し性	0,01 / 0,05 g
直線性	±20 / 50 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	追加
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

## 電気のパラメータ

電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 校正用テーブル, 防振台 ×2, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 12V DC
----	---

## 環境条件

動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

## 物理的パラメータ

計量皿寸法	ø100 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	266x70x105 mm
正味重量	1,8 kg



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル  
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

