



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,3D4










Bilancia multifunzione CY10.60/150.C3.K.M3

WP-125-1014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 / 150 kg
Portata minima [Min]	400 g
Divisione [d]	20 / 50 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	20 / 50 g
Campo di tara	-150 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	500x700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	850x800x270 mm
Peso net	22,7 kg
Peso lordo	26,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Capottina protettiva per bilance

Letto di codici a barre
stampanti per etichette
Cavo seriale RS 232, RS 485
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Letto di impronte digitali
Convertitore RS 232 – USB
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

