



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,3N2](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,3N2)

# Bilancia multifunzione HX7.15.C2

WP-121-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 kg
Portata minima [Min]	100 g
Divisione [d]	5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 g
Campo di tara	-15 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	1 g
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	7" graphic colour

Parametri fisici	
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	620×720×430 mm
Peso net	14,8 kg
Peso lordo	17,7 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66 / 67 terminal
Tastiera	membrane
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation
Indicatore	PUE HX7
Numero di pulsanti	22
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	2



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)  
 Banco a rulli  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti ZEBRA)  
 Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 cavo USB (connessione balance - stampanti)  
 cavi IN/OUT  
 Lettore di codici a barre


stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tavoli antivibranti  
 Tastiera, interruttori esterni  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuata  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 RS 232 – USB Converter  
 Moduli aggiuntivi

## Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]  
 • Editore di etichette R02 [WX-010-0094]  
 • R-LAB [WX-010-0080]


• RAD Key [WX-010-0005]  
 • „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A



F1 Platform

C Platform



	A1	A2	H
HX7.F1	300	300	70 ±3
HX7.C2	400	500	103 ±3
HX7.C3	500	700	130 ±3

PUE HX7