




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,3YL

PS 8100.R2.M 上皿天秤

WL-212-0132



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold


Newton unit
measurement


Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	8100 g
最小荷重	500 mg
最小表示 [d]	10 mg
法定計量時の単位 [e]	100 mg
風袋範囲	-8100 g
標準繰り返し性 [5% Max]	5 mg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	10 mg
標準最小計量値 (USP)	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g
直線性	±20 mg
安定化時間	1,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
納品構成品	マイクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, ボトムカバー
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法 幅×奥行×高さ	333×206×107 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	475×380×345 mm
正味重量	4,33 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi 出力
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)


天秤保管ケース
防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ

ディスプレイ
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)



ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PS R, d = 1mg



PS R, d = 10 mg



PS R.M, d = 10 mg

