



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,3Z7



















Balanza de alta resolución HY10.16.HRP

WP-330-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Dosificación |  Etiquetado |  Control más/menos |  Desviaciones porcentuales |
|  Resumiendo pesajes |  Contar piezas |  Cierre de la indicación máxima |  Recetas |
|  Medición en Newtons |  Estadísticas |  Controlador de peso |  Procedimientos GLP |
|  Pesar animales |  Pesaje diferencial |  Unidades intercambiables |  Control estadístico de calidad |
|  Memoria Alibi |  Transacciones | | |

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	16 kg
Minima capacidad	5 g
Precarga	4 kg
Legibilidad [d]	0,1 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-16 kg
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	±0,1 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	360×280 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	475×560×600 mm
Masa neta	24,7 kg
Masa bruta	28,7 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construcción	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	15% – 80%

Repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

Humedad relativa del aire en condiciones sin condensación.

Tiempo de estabilización en condiciones ambientales óptimas.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)


Cables RS 232 (Bacula a Impresora)
 Lector de tarjetas transpondedor
 Cables RS 232 (Bacula a Impresora ZEBRA)
 Cables de corriente (Bacula a Ethernet)
 Pantallas
 Mesas antivibratil
 Cables RS 232, RS 485
 Cables Entradas/Salidas
 Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas
 Soportes, brazos
 Teclado, manipuladores
 Impresoras de recibos
 Cable USB (Bacula a Impresora)
 Módulos adicionales de la plataforma
 Módulos adicionales
 Convertidor RS 232 a USB


Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
 - Audit Trail Reader [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
 - Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
 - Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
 - R-LAB [WX-010-0080]
 - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm